



毎日の生活に
水素水のある暮らしを。

NEW
デザイン



写真はランプ点灯イメージです。

省エネ・安心・使いやすさの
機能をプラス



節電

自動消灯(オートOFF※)機能を追加。

使用后3分で表示ランプを自動消灯します。

※電源をOFFにする機能ではありません。



安心

自動洗浄後や酸性水使用後の配管内の
滞留水を排水していただくための
ガイド音を追加。



Feliz Agua

フェリス・アクア

フェリス・アクアの「還元水」は 水素 (H_2) を多く含んだアルカリ性の 「電解水素水」です。

還元水は胃腸症状の改善に有効です

フェリス・アクアは水道水を電気分解して「還元水」を生成する管理医療機器です。

「還元水」は、水素を多く含み、胃腸症状の改善に有効です。



胃もたれや胃の不快感をやわらげ、胃腸の働きを助けお通じを良好にします。

また、食材本来の持つみずみずしさや美味しさを引き出してくれる「健康に役立つ水」です。



フェリス・アクアは「電解水素水」生成器です。


フェリス・アクアは電気分解で陰極（マイナス極）側に抗酸化力（還元作用）を持つ水素を発生させ、カルシウムやマグネシウムなどの有用なミネラル成分も溶け込んでいるアルカリ性の電解水素水を生成する医療機器です。



水分子から水素と水酸イオンが発生しアルカリ性になり、カルシウムイオンなどが引きつけられてミネラル分が高まります。

プラス極側では、水分子から電子が放出されて酸素が発生、水素イオン濃度が高くなり、酸性になります。

水素水の証し



還元水の水素濃度※1 (692 $\mu\text{g/L}$)


電気分解で発生する白い微細な気泡が水素です。発生した水素は還元水に溶け込みます。水素には還元力（抗酸化力）があり、酸化を抑えます。

還元力の指標「ORP」



還元水のORP値※1 (-307mV)

ORPは酸化還元電位のことです。「ものを酸化させる、または還元する電気的エネルギー」のレベルのこと。単位はミリボルト (mV)。水のORP値がマイナス (-) なら還元力（抗酸化力）があるということを表します。



※1：水素濃度、ORP値は、地域・水質・水圧・水温によって変化します。当社にて、相模原市水道水で生成直後に測定した値。数値を保証するものではありません。





還元水

・飲用
・調理に

水素をはじめミネラルを多く含むので料理のおいしさを引き立てます。

還元水は、電気分解でマイナス極側にできる水で、まろやかで口当たりがよくミネラルを多く含んでいます。胃腸の調子を整える効果があるほか、素材のもち味を上手に引き出すので、料理の味を驚くほどおいしく引き立てます。



強
レンジ4
(pH10.0)
↑
電解強度
↓
弱
レンジ1
(pH8.5)

多
↑
水素量
↓
少

野菜の洗浄・アク抜きに
ゴボウやタネノコなど、野菜のアク抜きに最適。酸化物質やアクを効果的に取り除きます。

飲用・料理に
コーヒー、紅茶、ダシなどの、うまみや色合いを引き出します。

飲用・炊飯に
ご飯がツよくふっくらと炊きあがり、おいしさが際立ちます。

飲用初期に
飲用することで、胃腸の調子を整えます。最初はこの弱アルカリ性の還元水から飲み始めてください。




1台で3種類の水を生成します。

浄水

・粉ミルク
・薬の服用に

汚れやにおいを強力に除去するので安心で安全です。

浄水カートリッジで残留塩素やトリハロメタンなどを除去したクリーンで美味しいお水です。粉ミルクや薬の服用にお使い頂けます。



酸性水

・洗顔
・洗い物に

(飲用ではありません)

洗顔や洗い物に無駄なく使えます。

酸性水は電気分解でプラス極側にできる弱酸性の水です。洗顔や食器や布巾などの洗い物にお使い頂けます。



フェリス・アクアは家族みんながいつでも出来たての水素水をコストを気にせず使えます。

市販の水素ガスを溶け込ませた水や美味しくて便利なウォーターサーバー、ミネラルウォーターではコストが掛り過ぎて飲用以外にはなかなか使えません。

おすすめ

普段「水素水」を購入している方

- ☑ いつでも水素水を楽しみたい
- ☑ お料理等にも水素水を活用したい

おうちでいつでも水素水が楽しめるフェリス・アクアなら収納場所や消費期限に悩む心配ありません。



おすすめ

運動をよくされている方

- ☑ 普段からよく運動している
- ☑ 普段の水分補給にこだわりたい

運動時の水分補給に水素水を取り入れることで、さらなる健康効果が期待できます。




おすすめ

お得に水素水を楽しみたい方

- ☑ 水素水を手軽に取り入れたい
- ☑ コストパフォーマンスが気になる

おうちで水素水を作れば大きなコストダウンに。毎日お得に水素水を楽しみたい方にこそ、フェリス・アクアはお勧めです。



還元

還元水

一般のアルカリイオン水

清湯・天然水

ミネラルウォーター

水道水

酸化

※本カタログで使用している「還元水」または「電解水素水」及び「酸性水」は、JIS T 2004:2005 で示される「アルカリ性電解水」及び「酸性電解水」です。



f Feliz Agua

フェリス・アクア

本体標準価格
(消費税別) **235,000円**

●標準工事費………15,000円
●浄水カートリッジ……13,000円
型式: PC-190A

○本器は、薬事法第2条4項の政令で定める医療機器であり、第6項の厚生労働大臣が指定した管理医療機器である。
○本器は、薬事法第41条3項の規定により、厚生労働大臣が定める医療機器の基準(平成17年3月29日 厚生労働省告示 第122号)に適合したものである。
○本器は、薬事法第23条の第1項により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年3月25日 厚生労働省告示 第112号)の一般要求事項、製造要求事項を満たしたものである。

特 長

①15t処理の浄水カートリッジ

1日40ℓで使用で約1年間(15t)で使用になります。交換時期はランプでお知らせします。

②高性能電解槽

4室5枚の電解槽で、電極板にはチタンプラチナコーティング電極を採用。

③全自動洗浄機能

マイコン制御のオートクリーニング方式。毎使用後時間に応じて自動で洗浄します。

④使いやすいコンパクト設計

蛇口から取水する2ウェイ方式で、壁掛けも可能。

操作パネル

①洗浄表示ランプ

電解槽の洗浄時に点灯表示します。終了後には消灯します。

②還元水/酸性水表示ランプ

還元水、酸性水の設定に合わせて点灯します。

③流量表示ランプ

通水量を表示します。

④電解レンジ表示ランプ

設定した電解レンジを表示します。

⑤メロディーランプ


点灯時、酸性水を使用するとメロディーが流れます。

⑥休止ランプ

安全装置が働いた時に点灯します。

⑦切り替えボタン

蛇口から出る水を還元水あるいは酸性水に切り替えることができます。



⑧電解レンジ設定ボタン

- 電解の強度を選択できます。
- 浄水も選択できます。

⑨メロディー ON/OFF ボタン

電解酸性水使用時に「メロディーを流す」または「流さない」を切り替えるボタンです。

⑩カートリッジ交換警告ランプ

浄水カートリッジの交換準備時期に点滅し、交換時期に点灯します。

使用上のご注意

- 水道水の水質基準に不適な原水は処理できません。使用しないでください。
- 硬水を軟水に変えることはできません。●地域によって塩素除去能力の寿命に多少の差があります。
- お買い上げ前に取付できる水栓が形状をご確認ください。水栓の形状により取付できない場合があります。
- 水質(地下水)によっては十分なpH値が得られない場合があります。●本器は日本国内でご使用ください。

仕 様

名 称 / 型 式	フェリス・アクア/PC-200
医療機器認証番号	221AKBZX00013A01
給 水 仕 様	分岐水栓・蛇口分岐式(2Way/Uターン方式)
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	約200W
構 成	浄水器内蔵/据置き・壁掛け兼用
本 寸 法	幅240×高さ290×奥行115(mm)
体 重	約5kg
操 作 方 法	押しボタン式(生成水切換・電解強度切換・酸性水メロディー)
最 高 使 用 水 温	約40℃
使 用 水 道 圧 範 囲	0.1~0.5MPa(1.0~5.0kgf/cm ²)
処 理 水 量	4.5~5.0ℓ/分(吐水量3.0~3.5ℓ/分)
電 解 能 力 切 換	浄水・還元水4段階・酸性水
電 電 極 材 質	チタン・白金コーティング(電極板5枚)
電 電 極 板 寿 命	電解1000時間:還元水pH9.5に調整時
槽 洗 浄	自動洗浄
浄 処 理 能 力	15,000ℓ(原水残留塩素濃度2mg/ℓに対し、0.4mg/ℓに達するまでの水量)
ろ 過 材 料	銀添着粒状活性炭
交 換 表 示	流量積算15,000ℓで点灯、14,000ℓで点滅
交 換 方 式	カートリッジ交換方式
電 源 保 護 装 置	ガラス管ヒューズ
過 電 流 検 出 装 置	電解出力自動停止
過 昇 温 度 保 護 装 置	電源トランス温度センサー内蔵
付 属 品	分岐水栓(原水/浄水切換)、アタッチメントセット グリセリン酸カルシウム、pH測定液 ホースセット(Wホース1m、シングルホース1.5m)

※商品の仕様は予告なしに変更することがあります。

安全に関するご注意

- 腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は、還元水を飲用しないでください。
- pH10以上の水を直接飲まないでください。(飲用にはpH9.5前後をおすすめします。1日あたりの飲用量は、0.5ℓから1ℓを目安にしてください。)
- 次の方は還元水を飲用する前に、医師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている方
 - 持病のある方、または身体の弱っている方
 - 腎臓に疾患のある方
- 還元水を飲用するときには、次のことにご注意ください。
 - 医薬品を還元水で服用しないでください。
 - 飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師に相談してください。
 - 下痢や発疹などの症状が出た場合飲用を中止し、医師に相談してください。
- 次の方は酸性水を使用する前に、医師に相談してください。
 - 肌の弱い方
 - アレルギー体質の方
- 初めて使用される方は、pHが中性に近い水を少量ずつ飲用し、その後体調に合わせてpH量を調節してください。
- 安全のため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。

取扱代理店

製造販売

Proton
株式会社プロトンコーポレーション

Printed in Japan 2017.8.1000 INTERSECT